


Garant
Inserto per fresa Ø 20 mm, Modello: ALU


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	212670 ALU
GTIN	4045197712462
Classe articolo	21A

Descrizione

Esecuzione:

Per maggiori dettagli sui valori indicativi consultare il Manuale di asportazione truciolo GARANT n. art. 110020.

- Precisione del raggio, di rotazione concentrica e ripetibilità da un inserto all'altro: $\pm 0,015$ mm.

Uso:

Inserti a sfera con raggio completo per impiego generico nella costruzione di stampi e sagome.

Avanzamento f_z in titanio $> 850 \text{ N/mm}^2$: 0,25 mm

Modello: ALL.

Tipo: HU7810

Descrizione tecnica

Modello	ALL.
Materiale da taglio	HM
Tipo	HU7810
Avanzamento f_z in all. a truciolo corto	0,25 mm
Avanzamento f_z in acciaio $< 1400 \text{ N/mm}^2$	0,28 mm

Avanzamento f_z in acciaio < 60 HRC	0,2 mm
Avanzamento f_z in titanio > 850 N/mm ²	0,25 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	1
Tipo di prodotto	Inserti per fresatura