

Garant**Fresa a copiare, con codolo filettato, Ø D: 12mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	212620 12
GTIN	4045197712790
Classe articolo	210

Descrizione**Esecuzione:**

Senza passaggio interno per lubrorefrigerante.

Alloggiamento inserto preciso grazie al sistema ottimale di tolleranze inserto e sede degli inserti.

Elevata precisione di ripetibilità garantita: $\pm 0,015$ mm.

Uso:

Impiego universale per lavori di finitura e semi-finitura.

Acciaio – per usi generici nella costruzione di stampi e sagome.

Nota:

Calcolare il numero di giri in base al Ø di taglio D_w . Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. **211750 Dim. 2,2** con lama n. art. **674252 Dim. 10IP**.

Descrizione tecnica

Ø Tagliente D_c	12 mm
Sede filettata M	M8
Lunghezza complessiva $L_{compl.}$	25 mm
Lunghezza 1	16,5 mm
Ø D_2	13,5 mm
Ø D_1 h6	8,5 mm
Vite inserto	219872 (10IP; 2,2 Nm)
Numero taglienti Z	2

Passaggio interno per LR	no
Esecuzione del codolo	con codolo filettato
Utilizzo fresa	Fresatura a copiare
Sostituzione del materiale	PowerCard
Tipo di prodotto	Fresa a copiare (RD..10)

Accessori

Bit di precisione per viti Torx Plus®, 1/4 pollice E 6,3 Impronta Torx Plus® 10IP	674252 10IP
Giravite dinamometrico, fisso Coppia impostata 2,2 Nm	211750 2,2
Vite di serraggio	219872