

Garant**Fresa a copiare, con codolo filettato, Ø D: 20mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	212620 20
GTIN	4045197712912
Classe articolo	210

Descrizione**Esecuzione:**

Senza passaggio interno per lubrorefrigerante.

Alloggiamento inserto preciso grazie al sistema ottimale di tolleranze inserto e sede degli inserti.

Elevata precisione di ripetibilità garantita: $\pm 0,015$ mm.

Uso:

Impiego universale per lavori di finitura e semi-finitura.

Acciaio – per usi generici nella costruzione di stampi e sagome.

Nota:

Calcolare il numero di giri in base al Ø di taglio D_w . Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. **211750 Dim. 5,0** con lama n. art. **674252 Dim. 20IP**.

Descrizione tecnica

Ø D_1 h6	10,5 mm
Vite inserto	219874 (20IP; 5,0 Nm)
Sede filettata M	M10
Ø Tagliente D_c	20 mm
Lunghezza complessiva $L_{compl.}$	28 mm
Lunghezza 1	28 mm
Ø D_2	18,5 mm

Numero taglienti Z	2
Passaggio interno per LR	no
Esecuzione del codolo	con codolo filettato
Utilizzo fresa	Fresatura a copiare
Sostituzione del materiale	PowerCard
Tipo di prodotto	Fresa a copiare (RD..10)

Accessori

Bit di precisione per viti Torx Plus®, 1/4 pollice E 6,3 Impronta Torx Plus® 20IP	674252 20IP
Giravite dinamometrico, fisso Coppia impostata 5,0 Nm	211750 5,0
Vite di serraggio	219874