


**Garant****Inserto per fresa Ø 12 mm, Modello: ST1400**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	212650 ST1400
GTIN	4045197712189
Classe articolo	21A

## Descrizione

### Esecuzione:

Per maggiori dettagli sui valori indicativi consultare il Manuale di asportazione truciolo GARANT n. art. 110020.

· Precisione del raggio, di rotazione concentrica e ripetibilità da un inserto all'altro:  $\pm 0,015$  mm.

### Uso:

Inserti a sfera con raggio completo per impiego generico nella costruzione di stampi e sagome.

Avanzamento  $f_z$  in titanio  $> 850 \text{ N/mm}^2$ : 0,2 mm

Modello: ST1400

Tipo: HB7520

## Descrizione tecnica

Modello	ST1400
Materiale da taglio	HM
Tipo	HB7520
Avanzamento $f_z$ in all. a truciolo corto	0,2 mm

Avanzamento $f_z$ in acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup>	0,2 mm
Avanzamento $f_z$ in acciaio < 60 HRC	0,15 mm
Avanzamento $f_z$ in titanio > 850 N/mm <sup>2</sup>	0,2 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	1
Tipo di prodotto	Inserti per fresatura