

**Garant**
**Inserto per fresa Ø 16 mm, Modello: ST1400**


## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	212660 ST1400
GTIN	4045197712424
Classe articolo	21A

## Descrizione

### Esecuzione:

Per maggiori dettagli sui valori indicativi consultare il Manuale di asportazione truciolo GARANT n. art. 110020.

- Precisione del raggio, di rotazione concentrica e ripetibilità da un inserto all'altro:  $\pm 0,015$  mm.

### Uso:

Inserti a sfera con raggio completo per impiego generico nella costruzione di stampi e sagome.

Avanzamento  $f_z$  in titanio  $> 850$  N/mm<sup>2</sup>: 0,25 mm

Modello: ST1400

Tipo: HB7520

## Descrizione tecnica

Modello	ST1400
Materiale da taglio	HM
Tipo	HB7520
Avanzamento $f_z$ in all. a truciolo corto	0,25 mm
Avanzamento $f_z$ in acciaio $< 1400$ N/mm <sup>2</sup>	0,28 mm

Avanzamento $f_z$ in acciaio < 60 HRC	0,2 mm
Avanzamento $f_z$ in titanio > 850 N/mm <sup>2</sup>	0,25 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	1
Tipo di prodotto	Inserti per fresatura