

Garant**Fresa a copiare extralunga, codolo cilindrico, Ø D: 10mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	212606 10
GTIN	4045197712738
Classe articolo	210

Descrizione**Esecuzione:**

Alloggiamento inserto preciso grazie al sistema ottimale di tolleranze inserto e sede degli inserti. Elevata precisione di ripetibilità garantita: $\pm 0,015$ mm.

Uso:

Impiego universale per lavori di finitura e semi-finitura.

Acciaio – per usi generici nella costruzione di stampi e sagome.

Nota:

Calcolare il numero di giri in base al Ø di taglio D_w . Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. **211750 Dim. 1,2** con lama n. art. **674252 Dim. 8IP**.

Descrizione tecnica

Ø d_1	8 mm
Ø Tagliente D_c	10 mm
Vite inserto	219871 (8IP; 1,2 Nm)
Sporgenza totale L_1	21 mm
Lunghezza complessiva $L_{compl.}$	132 mm
Ø Codolo D_s h6	12 mm
Lunghezza Ø d_1	75 mm
Numero taglienti Z	2
Passaggio interno per LR	sì
Esecuzione del codolo	codolo cilindrico

Utilizzo fresa	Fresatura a copiare
Sostituzione del materiale	PowerCard
Tipo di prodotto	Fresa a copiare (RD..10)

Accessori

Vite di serraggio	219871
Giravite dinamometrico, fisso Coppia impostata 1,2 Nm	211750 1,2
Bit di precisione per viti Torx Plus®, 1/4 pollice E 6,3 Impronta Torx Plus® 8IP	674252 8IP