

HOLEX**Portafrese con trascinatore frontale con foro per il lubrorefrigerante, HSK-A 63 corto, Mandrino di Ø d1: 27mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	306537 27
GTIN	4045197712271
Classe articolo	32A

Descrizione**Esecuzione:**

- Ø di serraggio 40 con 4 fori filettati per l'alloggiamento delle testine di misura a norma DIN 2079.
- Con foro Balluffchip / RFID.
- Maggiore superficie di aderenza.
- Superfici funzionali HSK rettificate.

Con foro per il lubrorefrigerante.

Uso:

Per il serraggio di frese cilindriche frontali e frese a inserti.

Fornitura:

Inclusa vite di bloccaggio frese.

Accessori speciali:

Raccordo per lubrorefrigerante n. art. 309880, chiave a bussola n. art. 309890, chiave speciale n. art. 309840, vite di serraggio per fresa per passaggio interno del lubrorefrigerante n. art. 309861.

Descrizione tecnica

Vite di serraggio per fresa di ricambio n. art. 309860 / 309861	27
Chiave speciale adatta n. art. 309840	27
Sporgenza totale Dim. A	60 mm

Lunghezza mandrino portafresa L ₄	21 mm
Mandrino di Ø d ₁	27 mm
Ø Esterno D	60 mm
Adattatore	HSK-A 63 corto
Norma attacco	DIN 69882-3
Norma attacco	ISO 12164-1
Norma attacco	DIN 69893
Forma	A
Foro per il lubrorefrigerante	non richiudibile
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 6,3 con 20000 min ⁻¹
Precisione della concentricità radiale	≤ 6 µm
Strategia di truciolatura	HPC
Tipo di prodotto	Portafrese con trascinatori frontali

Accessori

Vite di serraggio per fresa Per Ø mandrino 27 mm	309860 27
Chiave speciale Per Ø mandrino 27 mm	309840 27