

Garant**Inserto per fresa Ø 20 mm, Modello: ST1400****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	212670 ST1400
GTIN	4045197712479
Classe articolo	21A

Descrizione**Esecuzione:**

Per maggiori dettagli sui valori indicativi consultare il **Manuale di asportazione truciolo GARANT n. art. 110020.**

· **Precisione del raggio, di rotazione concentrica e ripetibilità da un inserto all'altro: $\pm 0,015$ mm.**

Uso:

Inserti a sfera con raggio completo per impiego generico nella costruzione di stampi e sagome.

Avanzamento f_z in titanio $> 850 \text{ N/mm}^2$: 0,25 mm

Modello: ST1400

Tipo: HB7520

Descrizione tecnica

Modello	ST1400
Materiale da taglio	HM
Tipo	HB7520
Avanzamento f_z in all. a truciolo corto	0,25 mm
Avanzamento f_z in acciaio $< 1400 \text{ N/mm}^2$	0,28 mm

Avanzamento f_z in acciaio < 60 HRC	0,2 mm
Avanzamento f_z in titanio > 850 N/mm ²	0,25 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	1
Tipo di prodotto	Inserti per fresatura