

HOLEX**Supporto per comparatore magnetico, microregolazione sull'asta, Modello: 240****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	441180 240
GTIN	4045197713193
Classe articolo	42D

Descrizione**Esecuzione:**

Supporto magnetico per comparatore con bloccaggio meccanico centrale. I tre snodi vengono bloccati con una sola manopola. Forza di serraggio regolabile in continuo con elevata stabilità. I giunti sferici consentono un posizionamento rapido e semplice. Base magnetica con appoggio prismatico e commutatore.

Portacomparatore standard con gambo d'attacco \varnothing 6 mm, \varnothing 8 mm e prisma di tenuta, microregolazione sul portacomparatore.

Descrizione tecnica

Forza di adesione	800 N
Lunghezza braccio articolato L_2	101 mm
Carico massimo	4 kg
Lunghezza braccio articolato L_1	110 mm
Larghezza base magnetica	50 mm

Altezza base magnetica	55 mm
Lunghezza base magnetica	60 mm
Profondità arco	282 mm
Filettatura di raccordo sotto	M8
Tipo di prodotto	Supporto portacomparatore

Accessori

Attacco per supporto per comparatori Modello K2	442100 K2
Attacco per supporto per comparatori Modello K1	442100 K1
Attacco per supporto per comparatori Modello 2SM	442104 2SM
Piedino di supporto Modello 1	442140 1
Base per supporto Modello 1	442120 1
Attacco per supporto per comparatori Modello 2SM	442100 2SM
Piedino di supporto Modello 0	442140 0
Base per supporto Modello K3	442120 K3
Braccio articolato 3D Modello 240	442114 240
Attacco per supporto per comparatori Modello H	442100 H
Base per supporto Modello V	442120 V
Braccio articolato 3D Modello 240	442110 240
Piedino di supporto Modello 1	440868 1
Attacco per supporto per comparatori Modello CA	442100 CA
Attacco per supporto per comparatori Modello QR	442100 QR
Base per supporto Modello 0	442120 0
Base per supporto con regolazione micrometrica Modello 0	442125 0