



Supporto per comparatore magnetico, microregolazione sull'asta, Modello: 600



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	441180600
GTIN	4045197713315
Classe articolo	42D

Descrizione

Esecuzione:

Supporto magnetico per comparatore con bloccaggio meccanico centrale. I tre snodi vengono bloccati con una sola manopola. Forza di serraggio regolabile in continuo con elevata stabilità. I giunti sferici consentono un posizionamento rapido e semplice. Base magnetica con appoggio prismatico e commutatore.

Portacomparatore standard con gambo d'attacco \varnothing 6 mm, \varnothing 8 mm e prisma di tenuta, microregolazione sul portacomparatore.

Descrizione tecnica

Lunghezza base magnetica	117 mm
Altezza base magnetica	55 mm
Larghezza base magnetica	50 mm
Forza di adesione	1300 N
Lunghezza braccio articolato L_2	223 mm

Lunghezza braccio articolato L ₁	287 mm
Carico massimo	14 kg
Profondità arco	580 mm
Filettatura di raccordo sotto	M10×1,25
Tipo di prodotto	Supporto portacomparatore

Accessori

Base per supporto Modello 2	442120 2
Attacco per supporto per comparatori Modello QR	442100 QR
Piedino di supporto con microregolazione idraulica Modello 2	440865 2
Braccio articolato 3D Modello 600	442110 600
Attacco per supporto per comparatori Modello H	442100 H
Attacco per supporto per comparatori Modello CA	442100 CA
Piedino di supporto Modello 2	442140 2
Attacco per supporto per comparatori Modello 2SM	442104 2SM
Braccio articolato 3D Modello 600	442114 600
Attacco per supporto per comparatori Modello K1	442100 K1
Attacco per supporto per comparatori Modello 2SM	442100 2SM
Attacco per supporto per comparatori Modello K2	442100 K2
Piedino di supporto Modello 2	440868 2
Base per supporto Modello F	442120 F