



Mandrino portautensili Weldon, HSK-A 63 corto, Ø di serraggio D1: 25mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	304277 25
GTIN	4045197709080
Classe articolo	32A

Descrizione

Esecuzione:

- Con foro Balluffchip / RFID.
- Superfici funzionali HSK rettificate.

Uso:

Per il serraggio di utensili con piano di trascinamento laterale a norme DIN 1835 Forma B e DIN 6535 Forma HB.

Accessori speciali:

Raccordo per lubrorefrigerante n. art. 309880, chiavi a bussola n. art. 309890.

Nota:

HSK 40 e 50, Forma A e E disponibili su richiesta.

Descrizione tecnica

Vite di serraggio di ricambio n. art. 309900	25
Sporgenza totale Dim. A	110 mm
Ø Attacco D ₁	25 mm
Ø Esterno D	65 mm
Adattatore	HSK-A 63 corto
Norma attacco	DIN 69893
Norma attacco	DIN 69882-4

Norma attacco	ISO 12164-1
Forma	A
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 6,3 con 20000 min ⁻¹
Precisione della concentricità radiale	≤ 3 µm
Strategia di truciatura	HSC
Strategia di truciatura	HPC
Tipo di prodotto	Mandrino

Accessori

Vite di serraggio di ricambio Per mandrini con Ø di serraggio D1 25 mm	309900 25
Raccordo per lubrorefrigerante HSK Per HSK 25	309880 25
Chiave a bussola per raccordo per lubrorefrigerante HSK Per HSK 25	309890 25