

Garant**TNMG 160404, Tipo: HB7020**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251432 HB7020
GTIN	4045197711045
Classe articolo	21G

Descrizione tecnica

Velocità di taglio v_c applicazione principale	150 - 400 m/min
Profondità di taglio a_p	0,3 - 2 mm
Raggio di curvatura	0,4 mm
Rompitrucioli	SS
Impiego principale	P
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Tipo	HB7020
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	TNMG 160404
Numero di sostituzioni/taglienti	6

Tipo di prodotto

Inserto per tornitura