

Garant
KNUX 160410R, Tipo: HB7020

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251036 HB7020
GTIN	4045197711168
Classe articolo	21G

Descrizione

KNUX 160410R HB7020 Tipo: HB7020

Rompitrucioli: SM

Formatruciolo: 2,2 mm

 Profondità di taglio a_p : 0,5 - 5 mm

 Avanzamento f : 0,2 - 0,5 mm/gir,

 Velocità di taglio v_c applicazione principale: 120 - 350 m/min

Descrizione tecnica

Raggio di curvatura	1 mm
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Formatruciolo	2,2 mm
Profondità di taglio a_p	0,5 - 5 mm
Avanzamento f	0,2 - 0,5 mm/gir,
Rompitrucioli	SM
Impiego principale	P
Tipo	HB7020
Velocità di taglio v_c applicazione principale	120 - 350 m/min
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura

Materiale da taglio	HM
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Codice ISO Inserto	KNUX 160410R
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura