

Garant
DNMG 150608, Tipo: HB7020


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250660 HB7020
GTIN	4045197711014
Classe articolo	21G

Descrizione

DNMG 150608 HB7020 Tipo: HB7020

Rompitruccioli: SS

 Profondità di taglio a_p : 0,3 - 2 mm

 Avanzamento f : 0,1 - 0,4 mm/gir,

 Velocità di taglio v_c applicazione principale: 150 - 400 m/min

Descrizione tecnica

Impiego principale	P
Velocità di taglio v_c applicazione principale	150 - 400 m/min
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Raggio di curvatura	0,8 mm
Rompitruccioli	SS
Profondità di taglio a_p	0,3 - 2 mm

Tipo	HB7020
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	DNMG 150608
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura