

Garant**KNUX 160405R, Tipo: HB7020****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	251030 HB7020
GTIN	4045197711144
Classe articolo	21G

Descrizione tecnica

Condizione di taglio	leggermente interrotto
Impiego principale	P
Rompitrucioli	SM
Profondità di taglio a_p	0,5 - 5 mm
Formatruciolo	2,2 mm
Avanzamento f	0,2 - 0,5 mm/gir,
Raggio di curvatura	0,5 mm
Tipo	HB7020
Velocità di taglio v_c applicazione principale	120 - 350 m/min
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Codice ISO Inserto	KNUX 160405R
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

