

Garant**TCMT 110202, Tipo: HB7020****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260950 HB7020
GTIN	4045197710857
Classe articolo	21G

Descrizione

TCMT 110202 HB7020 Tipo: HB7020

Rompitrucioli: SS

Profondità di taglio a_p : 0,2 - 1,5 mmAvanzamento f : 0,05 - 0,2 mm/gir,Velocità di taglio v_c applicazione principale: 150 - 400 m/min**Descrizione tecnica**

Profondità di taglio a_p	0,2 - 1,5 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	150 - 400 m/min
Impiego principale	P
Avanzamento f	0,05 - 0,2 mm/gir,
Raggio di curvatura	0,2 mm
Rompitrucioli	SS
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Tipo	HB7020

Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	TCMT 110202
Numero di sostituzioni/taglienti	3
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura