

**Garant**
**WNMG 060404, Tipo: HB7020**


### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251952 HB7020
GTIN	4045197711069
Classe articolo	21G

### Descrizione tecnica

Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	150 - 400 m/min
Rompitrucioli	SS
Profondità di taglio $a_p$	0,3 - 2 mm
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Raggio di curvatura	0,4 mm
Impiego principale	P
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Tipo	HB7020
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	WNMG 080404
Numero di sostituzioni/taglienti	6

Tipo di prodotto

Inserto per tornitura