

**Garant**
**Inserto per taglio HiPer-Drill n7, HU7810, Ø D: 30,25 mm**

**Dati di ordinazione**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 231630 30,25  |
| GTIN            | 4045197710666 |
| Classe articolo | 21M           |

**Descrizione**
**Esecuzione:**

Inserto rettificato a prisma per posizionamento preciso e sede stabile.

Precisione di concentricità radiale di montaggio  $\leq 20 \mu\text{m}$ . Per fori di precisione fino a IT9.

**Nota:**

I dati di taglio valgono per l'elemento base  $5 \times D$ .

Impostare i fori pilota esclusivamente con l'inserto per taglio dello stesso tipo.

Angolo di affilatura: 135 grado

Per elemento base Ø D: 30 mm

Avanzamento f in alluminio a truciolo corto: 0,5 mm/gir,

**Descrizione tecnica**

|                                             |             |
|---------------------------------------------|-------------|
| Avanzamento f in alluminio a truciolo corto | 0,5 mm/gir, |
| Per elemento base Ø D                       | 30 mm       |
| Ø D                                         | 30,25 mm    |
| Numero di sostituzioni/taglienti            | 1           |
| Tipo                                        | HU7810      |

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| Materiale da taglio  | HM                             |
| Angolo di affilatura | 135 grado                      |
| Numero taglienti Z   | 2                              |
| Tipo di prodotto     | Inserto da taglio per foratura |