

Garant
VBMT 160402, Tipo: HB7020


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	261150 HB7020
GTIN	4045197708892
Classe articolo	21G

Descrizione

VBMT 160402 HB7020 Tipo: HB7020

Rompitrucioli: SS

Profondità di taglio a_p : 0,2 - 1,5 mm

Avanzamento f : 0,05 - 0,2 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 150 - 400 m/min

Descrizione tecnica

Impiego principale	P
Raggio di curvatura	0,2 mm
Avanzamento f	0,05 - 0,2 mm/gir,
Rompitrucioli	SS
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Profondità di taglio a_p	0,2 - 1,5 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	150 - 400 m/min

Tipo	HB7020
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	VBMT 160402
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura