

Garant**VBMT 110304, Tipo: HB7020****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	261144 HB7020
GTIN	4045197708885
Classe articolo	21G

Descrizione

VBMT 110304 HB7020 Tipo: HB7020

Rompitrucoli: SS

Profondità di taglio a_p : 0,2 - 1,5 mmAvanzamento f : 0,05 - 0,2 mm/gir,Velocità di taglio v_c applicazione principale: 150 - 400 m/min**Descrizione tecnica**

Rompitrucoli	SS
Velocità di taglio v_c applicazione principale	150 - 400 m/min
Profondità di taglio a_p	0,2 - 1,5 mm
Impiego principale	P
Avanzamento f	0,05 - 0,2 mm/gir,
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Raggio di curvatura	0,4 mm

Tipo	HB7020
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	VBMT 110304
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura