

Garant**VNMG 160404, Tipo: HB7020**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251802 HB7020
GTIN	4045197716965
Classe articolo	21G

Descrizione tecnica

Avanzamento f	0,1 - 0,5 mm/gir,
Velocità di taglio v_c applicazione principale	120 - 350 m/min
Rompitrucoli	SM
Raggio di curvatura	0,4 mm
Profondità di taglio a_p	0,5 - 4 mm
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Impiego principale	P
Tipo	HB7020
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	VNMG 160404

Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Insero per tornitura