

**Pinza regolabile, ganasce concave, Lunghezza complessiva: 140mm****Dati di ordinazione**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 708005 140    |
| GTIN            | 4045197717283 |
| Classe articolo | 72B           |

**Descrizione****Esecuzione:**

Ganasce dentate e corpo robusto in acciaio per molle. Apertura e pressione di serraggio regolabile tramite vite zigrinata. Pinza completamente nichelata.

Ganasce concave.

**Uso:**

Per il serraggio di materiale piatto e profilato. Pressione di serraggio fino a 10.000 N.

**Materiale:**

Ganasce in acciaio al cromo-vanadio, forgiate.

**Descrizione tecnica**

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Lunghezza complessiva | 140 mm           |
| Apertura              | 28 mm            |
| Lunghezza griffe      | 23 mm            |
| Tipo di prodotto      | Pinza regolabile |