



## Chiave a bussola con doppio snodo, Apertura: 10X11 mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	621405 10X11
GTIN	4045197717320
Classe articolo	62C

### Descrizione

#### Esecuzione:

Forgiate; aperture a tolleranze ridotte; poligonali. Una molla di compressione incorporata blocca le teste nella posizione desiderata.

Teste snodate (orientabili a 200°).

#### Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.

Lunghezza chiave L: 202 mm

Ø testa D<sub>1</sub>: 14,1 mm

Ø testa D<sub>2</sub>: 16,7 mm

### Descrizione tecnica

Apertura <sub>2</sub>	11 mm
Lunghezza chiave L	202 mm
Ø testa D <sub>1</sub>	14,1 mm
Apertura <sub>1</sub>	10 mm
Ø testa D <sub>2</sub>	16,7 mm
Profilo di manovra	Chiavi a bussola con bocca poligonale
Tipo di prodotto	Chiave a bussola

