



## Chiave a bussola con doppio snodo, Apertura: 12X13 mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	621405 12X13
GTIN	4045197717337
Classe articolo	62C

### Descrizione

#### Esecuzione:

Forgiate; aperture a tolleranze ridotte; poligonali. Una molla di compressione incorporata blocca le teste nella posizione desiderata.

Teste snodate (orientabili a 200°).

#### Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.

Lunghezza chiave L: 220 mm

Ø testa D<sub>1</sub>: 16,7 mm

Ø testa D<sub>2</sub>: 17,6 mm

### Descrizione tecnica

Lunghezza chiave L	220 mm
Apertura <sub>2</sub>	13 mm
Apertura <sub>1</sub>	12 mm
Ø testa D <sub>2</sub>	17,6 mm
Ø testa D <sub>1</sub>	16,7 mm
Profilo di manovra	Chiavi a bussola con bocca poligonale
Tipo di prodotto	Chiave a bussola

