


**Garant****Portautensili per troncatore eco con adduzione LR, Ø Codolo d1: 25mm**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	319132 25
GTIN	4045197716774
Classe articolo	31V

## Descrizione

### Esecuzione:

- **Con speciale spruzzatore sferico regolabile per raffreddamento ottimale del tagliente – indipendentemente dalla profondità cave.**
- **La temperatura sul tagliente principale così come su quello secondario viene ridotta notevolmente, consentendo un notevole aumento della velocità di taglio.**
- **Portautensili per troncatura rigido per lame di troncatura.**
- **Serraggio della lama mediante piastrina di serraggio.**

### Uso:

Per l'impiego delle varie lame di troncatura di diversi produttori.

### Nota:

Tappo a vite per spruzzatore sferico incluso. Se si usano lame di troncatura tradizionali, queste chiudono il passaggio laterale del lubrorefrigerante! Staffe di fissaggio adatte n. art. 279840 2 e viti adatte n. art. 279815 14. Vedi elenco ricambi.

## Descrizione tecnica

Codice a colori codolo VDI	VDI 25
L <sub>2</sub>	60 mm
L <sub>1</sub>	36 mm

Per altezza lama	26 mm
Ø Codolo d <sub>1</sub>	25 mm
Altezza H <sub>1</sub>	47 mm
Altezza H <sub>2</sub>	29 mm
Tipo di prodotto	Portautensili per troncatura con attacco VDI