

**Garant**

**Fresa a inserti a spianare a 45°, taglio sinistro, a manicotto, Ø D / Numero taglienti Z: 80/6mm**


**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	214205 80/6
GTIN	4045197717412
Classe articolo	210

**Descrizione**
**Nota:**

Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. **211750 Dim. 5,7** con lama n. art. **674252 Dim. 20IP**.

**Descrizione tecnica**

Set di viti per inserti	219800 (20IP; 5,7 Nm)
Ø Tagliente D <sub>c</sub>	80 mm
Lunghezza complessiva L <sub>compl.</sub>	50 mm
Ø Foro di attacco	27 mm
Inserto adatto	SE.. 1204..
Ø Esterno massimo D <sub>max</sub>	93 mm
Numero taglienti Z	6
Esecuzione del codolo	a manicotto

Angolo di regolazione κ	45 grado
Passo dei taglienti	differente
Passaggio interno per LR	no
Strategia di truciolatura	MTC
Tipo di prodotto	Frese a spianare

## Accessori

Giravite dinamometrico, fisso Coppia impostata 5,7 Nm	211750 5,7
Bit di precisione per viti Torx Plus®, 1/4 pollice E 6,3 Impronta Torx Plus® 20IP	674252 20IP
Set di viti per inserti 10 pezzi	219800