


Garant
WNMG 080412, Tipo: HB7020


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	252210 HB7020
GTIN	4045197717139
Classe articolo	21G

Descrizione

WNMG 080412 HB7020 Tipo: HB7020

Rompitrucioli: SG

Profondità di taglio a_p : 1,5 - 6 mm

Avanzamento f : 0,25 - 0,6 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 100 - 300 m/min

Descrizione tecnica

Raggio di curvatura	1,2 mm
Avanzamento f	0,25 - 0,6 mm/gir,
Velocità di taglio v_c applicazione principale	100 - 300 m/min
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Impiego principale	P
Profondità di taglio a_p	1,5 - 6 mm
Rompitrucioli	SG
Tipo	HB7020

Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	WNMG 080412
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura