

**Garant****Set di svasatori conici n. art. 150152 in cassetta 90°, non rivestito, Numero svasatori: 7**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	1503127
GTIN	4045197717122
Classe articolo	11M

## Descrizione

### Esecuzione:

Assortimenti di svasatori conici **in cassetta**

Pratici per i lavori di montaggio e per l'officina.

**Svasatori a 3 taglienti**, con spoglie rettificate e scanalature ricavate dal pieno.

Codolo **con 3 superfici di serraggio** per l'applicazione nel mandrino a 3 griffe autoserranti.

### Uso:

Svasatore conico di precisione per eseguire svasature coniche senza vibrazioni.

### Contenuto:

cad. 1 svasatore: Dim. 6; 8; 10; 11,5; 15; 19; 25

## Descrizione tecnica

Numero svasatori	7
Numero taglienti Z	3
Rivestimento	non rivestito
Angolo di affilatura dello svasatore conico	90 grado

Materiale da taglio	HSS
Norma	DIN 335 C
Codolo	Codolo a tre piani di bloccaggio con h9
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Svasatori conici

### Dati utente

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
Alluminio, plastiche	idonea	70 m/min	N
Alluminio (a truciolo corto)	idonea	33 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm <sup>2</sup>	idonea	28 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm <sup>2</sup>	idonea	27 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatta	27 m/min	P
a umido max.	idonea		
a secco	limitatamente adatta		

### Accessori

Svasatore conico di precisione 90° Ø Esterno Dc 11,5 mm	150152 11,5
Svasatore conico di precisione 90° Ø Esterno Dc 8 mm	150152 8
Svasatore conico di precisione 90° Ø Esterno Dc 10 mm	150152 10
Svasatore conico di precisione 90° Ø Esterno Dc 25 mm	150152 25
Svasatore conico di precisione 90° Ø Esterno Dc 19 mm	150152 19
Svasatore conico di precisione 90° Ø Esterno Dc 6 mm	150152 6
Svasatore conico di precisione 90° Ø Esterno Dc 15 mm	150152 15