



Chiave a bussola con doppio snodo, Apertura: 17X19 mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	621405 17X19
GTIN	4045197717368
Classe articolo	62C

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate; aperture a tolleranze ridotte; poligonali. Una molla di compressione incorporata blocca le teste nella posizione desiderata.

Teste snodate (orientabili a 200°).

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.

Lunghezza chiave L: 275 mm

Ø testa D₁: 23,7 mm

Ø testa D₂: 25,8 mm

Descrizione tecnica

Apertura ₁	17 mm
Apertura ₂	19 mm
Ø testa D ₂	25,8 mm
Lunghezza chiave L	275 mm
Ø testa D ₁	23,7 mm
Profilo di manovra	Chiavi a bussola con bocca poligonale
Tipo di prodotto	Chiave a bussola

