

Garant
VB. T 110304, Tipo: HB7020


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	261224 HB7020
GTIN	4045197717146
Classe articolo	21G

Descrizione

VB. T 110304 HB7020 Tipo: HB7020

Rompitrucioli: SM

Tolleranza: M

 Profondità di taglio a_p : 0,5 - 2,5 mm

 Avanzamento f : 0,1 - 0,3 mm/gir,

 Velocità di taglio v_c applicazione principale: 120 - 350 m/min

Descrizione tecnica

Raggio di curvatura	0,4 mm
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Profondità di taglio a_p	0,5 - 2,5 mm
Impiego principale	P
Velocità di taglio v_c applicazione principale	120 - 350 m/min
Rompitrucioli	SM
Condizione di taglio	leggermente interrotto

Tipo	HB7020
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	VBMT 110304
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura