


**Garant**

**Kit retrofit eco, Larghezza codolo b: 20mm**



**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	317900 20
GTIN	4045197716712
Classe articolo	31V

**Descrizione**

**Esecuzione:**

- Per il passaggio del lubrorefrigerante nei portainseriti con bloccaggio a vite eco-System e supporti per tornitura.
- Per portautensili a cambio rapido AXA n. art. 318100 e portautensili intercambiabili PARAT n. art. 316120 – 316160.
- L'adduzione avviene tramite un raccordo tubo a sinistra, a destra o dietro.

**Fornitura:**

Inclusi tappi a vite e attacco rapido (G 1/8 pollici) per raccordo tubo con Ø esterno di 6 mm. Lunghezza attacco 17,4 mm.

**Descrizione tecnica**

Per altezza codolo H <sub>1</sub>	20 mm
Lunghezza l <sub>2</sub>	25 mm
Lunghezza complessiva L <sub>1</sub>	94 mm
Altezza complessiva H	25 mm
Larghezza codolo b	20 mm
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Portautensile

