


Garant

Kit retrofit eco, Larghezza codolo b: 16mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	317900 16
GTIN	4045197716705
Classe articolo	31V

Descrizione

Esecuzione:

- Per il passaggio del lubrorefrigerante nei portainseriti con bloccaggio a vite eco-System e supporti per tornitura.
- Per portautensili a cambio rapido AXA n. art. 318100 e portautensili intercambiabili PARAT n. art. 316120 – 316160.
- L'adduzione avviene tramite un raccordo tubo a sinistra, a destra o dietro.

Fornitura:

Inclusi tappi a vite e attacco rapido (G 1/8 pollici) per raccordo tubo con Ø esterno di 6 mm. Lunghezza attacco 17,4 mm.

Descrizione tecnica

Per altezza codolo H ₁	16 mm
Larghezza codolo b	16 mm
Lunghezza complessiva L ₁	79 mm
Lunghezza l ₂	25 mm
Altezza complessiva H	20 mm
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Portautensile

