

**Garant****VBMT 110302, Tipo: HB7020**

### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	261142 HB7020
GTIN	4045197717443
Classe articolo	21G

### Descrizione tecnica

Raggio di curvatura	0,2 mm
Impiego principale	P
Rompitrucoli	SS
Profondità di taglio $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Avanzamento $f$	0,05 - 0,2 mm/gir,
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	150 - 400 m/min
Tipo	HB7020
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	VBMT 110302

Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tipo di prodotto	Inserito per tornitura