



## Corpo base Codolo cilindrico, con passaggio interno per LR, 1,5×D, Modello: 12



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	232240 12
GTIN	4045197717726
Classe articolo	22G

### Descrizione

#### Esecuzione:

Con passaggio interno LR.

#### Scanalatura diritta.

#### Nota:

Altre dimensioni disponibili su richiesta.

Passaggio interno per LR: sì

Numero taglienti Z: 2

Campo di  $\varnothing D_c$ : 12 - 12,5 mm

Lunghezza utile  $L_1$ : 18,8 mm

$\varnothing$  codolo  $D_s$ : 20 mm

Lunghezza codolo  $L_s$ : 50 mm

Viti di serraggio: 232990 TX7

### Descrizione tecnica

Campo di $\varnothing D_c$	12 - 12,5 mm
$\varnothing$ codolo $D_s$	20 mm
Lunghezza utile $L_1$	18,8 mm
Viti di serraggio	232990 TX7
Lunghezza codolo $L_s$	50 mm
Numero taglienti Z	2

Esecuzione	1,5xD
Codolo	ISO 9766
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Punta a inserti

---

## Accessori

Set di viti con impronta Torx® 10 pezzi Trasmissione TX7	232990 TX7
Bit Precision per viti con impronta Torx®, gambo E 6,3 Impronta Torx® TX7	674248 TX7
Giravite dinamometrico, fisso Coppia impostata 0,6 Nm	211750 0,6