



Corpo base Codolo cilindrico, con passaggio interno per LR, 12×D, Modello: 36



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	232256 36
GTIN	4045197717825
Classe articolo	22G

Descrizione

Esecuzione:

Per fori di precisione fino a IT10.

Con passaggio interno LR. **Scanalatura diritta.**

Nota:

Ridurre i valori di avanzamento f del 10% e i valori v_c del 30%.

Altre dimensioni disponibili su richiesta.

Passaggio interno per LR: sì

Numero taglienti Z : 2

Campo di $\varnothing D_c$: 36 - 47 mm

Lunghezza utile L_1 : 432 mm

\varnothing Codolo D_s : 40 mm

Lunghezza codolo L_s : 70 mm

Viti di serraggio: 232990 TX20

Descrizione tecnica

\varnothing Codolo D_s	40 mm
Viti di serraggio	232990 TX20
Lunghezza utile L_1	432 mm
Campo di $\varnothing D_c$	36 - 47 mm
Lunghezza codolo L_s	70 mm
Numero taglienti Z	2
Esecuzione	12×D

Codolo	ISO 9766
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Punta a inserti

Accessori

Lama da 8 mm, con magnete con attacco portabit da 1/4 pollici Lunghezza complessiva 50 mm	659874 50
Set di viti con impronta Torx® 10 pezzi Trasmissione TX20	232990 TX20
Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX20	674248 TX20
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia max. 1600 cNm	659906 1600
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 1600 cNm	659957 1600