



Corpo base Codolo CM, senza passaggio interno per LR, 12xD, Modello: 18



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 232270 18 |
| GTIN | 4045197717924 |
| Classe articolo | 22G |

Descrizione

Nota:

Ridurre i valori di avanzamento f del 10% e i valori v_c del 30%.

Per bussole di riduzione adatte a utensili con attacco CM vedi **n. art. 343000 - 343530**.

Altre dimensioni disponibili su richiesta.

Passaggio interno per LR: no

Numero taglienti Z: 2

Campo di $\varnothing D_c$: 18 - 24 mm

Lunghezza utile L_1 : 288 mm

Dim. cono Morse CM: 3

Viti di serraggio: 232990 TX9

Descrizione tecnica

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Viti di serraggio | 232990 TX9 |
| Campo di $\varnothing D_c$ | 18 - 24 mm |
| Lunghezza utile L_1 | 288 mm |
| Dim. cono Morse CM | 3 |
| Numero taglienti Z | 2 |
| Esecuzione | 12xD |
| Codolo | Cono Morse |
| Passaggio interno per LR | no |
| Tipo di prodotto | Punta a inserti |

Accessori

| | |
|--|------------|
| Bit Precision per viti con impronta Torx®, gambo E 6,3 Impronta Torx® TX9 | 674248 TX9 |
| Giravite dinamometrico, fisso Coppia impostata 2,2 Nm | 211750 2,2 |
| Set di viti con impronta Torx® 10 pezzi Trasmissione TX9 | 232990 TX9 |