



Corpo base Codolo cilindrico, con passaggio interno per LR, 12×D, Modello: 12



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	232256 12
GTIN	4045197717788
Classe articolo	22G

Descrizione

Esecuzione:

Con passaggio interno LR.

Nota:

Ridurre i valori di avanzamento f del 10% e i valori v_c del 30%.

Altre dimensioni disponibili su richiesta.

Passaggio interno per LR: sì

Numero taglienti Z: 2

Campo di $\varnothing D_c$: 12 - 12,5 mm

Lunghezza utile L_1 : 144 mm

\varnothing codolo D_s : 20 mm

Lunghezza codolo L_s : 50 mm

Viti di serraggio: 232990 TX7

Descrizione tecnica

\varnothing codolo D_s	20 mm
Campo di $\varnothing D_c$	12 - 12,5 mm
Viti di serraggio	232990 TX7
Lunghezza utile L_1	144 mm
Lunghezza codolo L_s	50 mm
Numero taglienti Z	2
Esecuzione	12×D
Codolo	ISO 9766

Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Punta a inserti

Accessori

Set di viti con impronta Torx® 10 pezzi Trasmissione TX7	232990 TX7
Giravite dinamometrico, fisso Coppia impostata 0,6 Nm	211750 0,6
Bit Precision per viti con impronta Torx®, gambo E 6,3 Impronta Torx® TX7	674248 TX7