

SWISS TOOLS

**Corpo barra alesatrice antivibrante, HSK-T, Ø Codolo / Ø D – Dim. A:
63/32-185 mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	320103 63/32-185
GTIN	2050001772800
Classe articolo	36D

Descrizione
Esecuzione:

- Per tornitura efficiente.
- Per lavorazione oraria e antioraria.

Uso:

Per l'alloggiamento di testine.

Nota:

Per testine intercambiabili adatte vedi n. art. 264826 – 264827.

Passaggio interno per LR: sì

Descrizione tecnica

Sporgenza totale Dim. A	185 mm
Ø gambo	63 mm
Ø D	32 mm
Adattatore	HSK-T
Norma attacco	ISO 12164-3
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Corpo base delle barre alesatrici

