

SWISS TOOLS

**Corpo barra alesatrice, HSK-T, Ø Codolo / Ø D – Dim. A: 40/25-90mm****Dati di ordinazione**

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Numero d'ordine | 320102 40/25-90 |
| GTIN            | 2050001773050   |
| Classe articolo | 36D             |

**Descrizione****Esecuzione:**

- Per tornitura efficiente.
- Per lavorazione oraria e antioraria.

**Uso:**

Per l'alloggiamento di testine.

**Nota:**

Per testine intercambiabili adatte vedi n. art. 264826 – 264827.

**Descrizione tecnica**

|                          |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Sporgenza totale Dim. A  | 90 mm                             |
| Ø Gambo                  | 40 mm                             |
| Ø D                      | 25 mm                             |
| Adattatore               | HSK-T                             |
| Norma attacco            | ISO 12164-3                       |
| Passaggio interno per LR | sì                                |
| Tipo di prodotto         | Corpo base delle barre alesatrici |