



## Corpo base Codolo cilindrico, con passaggio interno per LR, 12×D, Modello: 18



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	232256 18
GTIN	4045197717801
Classe articolo	22G

### Descrizione

#### Esecuzione:

Con passaggio interno LR.

#### Nota:

Ridurre i valori di avanzamento  $f$  del 10% e i valori  $v_c$  del 30%.

Altre dimensioni disponibili su richiesta.

Passaggio interno per LR: sì

Numero taglienti Z: 2

Campo di  $\varnothing D_c$ : 18 - 24 mm

Lunghezza utile  $L_1$ : 288 mm

$\varnothing$  codolo  $D_s$ : 25 mm

Lunghezza codolo  $L_s$ : 56 mm

Viti di serraggio: 232990 TX9

### Descrizione tecnica

Campo di $\varnothing D_c$	18 - 24 mm
$\varnothing$ codolo $D_s$	25 mm
Lunghezza utile $L_1$	288 mm
Viti di serraggio	232990 TX9
Lunghezza codolo $L_s$	56 mm
Numero taglienti Z	2
Esecuzione	12×D
Codolo	ISO 9766

Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Punta a inserti

---

## Accessori

Bit Precision per viti con impronta Torx®, gambo E 6,3 Impronta Torx® TX9	674248 TX9
Set di viti con impronta Torx® 10 pezzi Trasmissione TX9	232990 TX9
Giravite dinamometrico, fisso Coppia impostata 2,2 Nm	211750 2,2