

# Corpo base Codolo CM, senza passaggio interno per LR, 1,5×D, Modello: 12



# Dati di ordinazione

Numero d'ordine	232257 12
GTIN	4045197717849
Classe articolo	22G

## **Descrizione**

### **Esecuzione:**

#### Scanalatura diritta.

#### Nota:

Per bussole di riduzione adatte a utensili con attacco CM vedi n. art. 343000 - 343530.

Altre dimensioni disponibili su richiesta.

Passaggio interno per LR: no

Numero taglienti Z: 2

Campo di  $\varnothing$  D<sub>c</sub>: 12 - 12,5 mm Lunghezza utile L<sub>1</sub>: 18,8 mm Dim. cono Morse CM: 2 Viti di serraggio: 232990 TX7

### **Descrizione tecnica**

Lunghezza utile L₁	18,8 mm
Viti di serraggio	232990 TX7
Campo di Ø D <sub>c</sub>	12 - 12,5 mm
Dim. cono Morse CM	2
Numero taglienti Z	2
Esecuzione	1,5×D
Codolo	Cono Morse
Passaggio interno per LR	no
Tipo di prodotto	Punta a inserti



# Accessori

Bit Precision per viti con impronta Torx®, gambo E 6,3 Impronta Torx® TX7	674248 TX7
Giravite dinamometrico, fisso Coppia impostata 0,6 Nm	211750 0,6
Set di viti con impronta Torx® 10 pezzi Trasmissione TX7	232990 TX7