



Corpo base Codolo CM, senza passaggio interno per LR, 1,5×D, Modello: 13



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	232257 13
GTIN	4045197717856
Classe articolo	22G

Descrizione

Esecuzione:

Scanalatura diritta.

Nota:

Per bussole di riduzione adatte a utensili con attacco CM vedi **n. art. 343000 - 343530**.

Altre dimensioni disponibili su richiesta.

Passaggio interno per LR: no

Numero taglienti Z: 2

Campo di $\varnothing D_c$: 13 - 17,5 mm

Lunghezza utile L_1 : 26 mm

Dim. cono Morse CM: 2

Viti di serraggio: 232990 TX8

Descrizione tecnica

Lunghezza utile L_1	26 mm
Campo di $\varnothing D_c$	13 - 17,5 mm
Viti di serraggio	232990 TX8
Dim. cono Morse CM	2
Numero taglienti Z	2
Esecuzione	1,5×D
Codolo	Cono Morse
Passaggio interno per LR	no
Tipo di prodotto	Punta a inserti

Accessori

Bit Precision per viti con impronta Torx®, gambo E 6,3 Impronta Torx® TX8	674248 TX8
Set di viti con impronta Torx® 10 pezzi Trasmissione TX8	232990 TX8
Giravite dinamometrico, fisso Coppia impostata 1,3 Nm	211750 1,3