



## Corpo base Codolo CM, senza passaggio interno per LR, 1,5×D, Modello: 18



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	232257 18
GTIN	4045197717863
Classe articolo	22G

### Descrizione

#### Esecuzione:

#### Scanalatura diritta.

#### Nota:

Per bussole di riduzione adatte a utensili con attacco CM vedi **n. art. 343000 - 343530**.

Altre dimensioni disponibili su richiesta.

Passaggio interno per LR: no

Numero taglienti Z: 2

Campo di  $\varnothing D_c$ : 18 - 24 mm

Lunghezza utile  $L_1$ : 36 mm

Dim. cono Morse CM: 3

Viti di serraggio: 232990 TX9

### Descrizione tecnica

Campo di $\varnothing D_c$	18 - 24 mm
Viti di serraggio	232990 TX9
Lunghezza utile $L_1$	36 mm
Dim. cono Morse CM	3
Numero taglienti Z	2
Esecuzione	1,5×D
Codolo	Cono Morse
Passaggio interno per LR	no
Tipo di prodotto	Punta a inserti

---

## Accessori

Set di viti con impronta Torx® 10 pezzi Trasmissione TX9	232990 TX9
Bit Precision per viti con impronta Torx®, gambo E 6,3 Impronta Torx® TX9	674248 TX9
Giravite dinamometrico, fisso Coppia impostata 2,2 Nm	211750 2,2