

**Corpo base Codolo CM, senza passaggio interno per LR, 1,5×D, Modello: 25****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	232257 25
GTIN	4045197717870
Classe articolo	22G

Descrizione**Esecuzione:**

Per fori di precisione fino a IT10.

Scanalatura dritta.**Nota:**

Per bussole di riduzione adatte a utensili con attacco CM vedi **n. art. 343000 - 343530**.

Altre dimensioni disponibili su richiesta.

Passaggio interno per LR: no

Numero taglienti Z: 2

Campo di Ø D_c: 25 - 35 mm

Lunghezza utile L₁: 52,5 mm

Dimensione cono Morse CM: 4

Viti di serraggio: 232990 TX15

Descrizione tecnica

Campo di Ø D _c	25 - 35 mm
Lunghezza utile L ₁	52,5 mm
Viti di serraggio	232990 TX15
Dimensione cono Morse CM	4
Numero taglienti Z	2
Esecuzione	1,5×D
Codolo	Cono Morse
Passaggio interno per LR	no

Tipo di prodotto

Punta a inserti

Accessori

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX15

674248 TX15

Lama da 8 mm, con magnete con attacco portabit da 1/4 pollici Lunghezza complessiva 50 mm

659874 50

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia max. 1600 cNm

659906 1600

Set di viti con impronta Torx® 10 pezzi Trasmissione TX15

232990 TX15

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 1600 cNm

659957 1600