

SWISS TOOLS

Corpo barra alesatrice, HSK-T, Ø Codolo / Ø D – Dim. A: 63/32-125mm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	320102 63/32-125
GTIN	2050001772701
Classe articolo	36D

Descrizione**Esecuzione:**

- Per tornitura efficiente.
- Per lavorazione oraria e antioraria.

Uso:

Per l'alloggiamento di testine.

Nota:

Per testine intercambiabili adatte vedi n. art. 264826 – 264827.

Descrizione tecnica

Sporgenza totale Dim. A	125 mm
Ø Gambo	63 mm
Ø D	32 mm
Adattatore	HSK-T
Norma attacco	ISO 12164-3
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Corpo base delle barre alesatrici