



## Corpo base Codolo CM, senza passaggio interno per LR, 12xD, Modello: 13



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	232270 13
GTIN	4045197717917
Classe articolo	22G

### Descrizione

#### Nota:

Ridurre i valori di avanzamento  $f$  del 10% e i valori  $v_c$  del 30%.

Per bussole di riduzione adatte a utensili con attacco CM vedi **n. art. 343000 - 343530**.

Altre dimensioni disponibili su richiesta.

Passaggio interno per LR: no

Numero taglienti Z: 2

Campo di  $\varnothing D_c$ : 13 - 17,5 mm

Lunghezza utile  $L_1$ : 156 mm

Dim. cono Morse CM: 2

Viti di serraggio: 232990 TX8

### Descrizione tecnica

Campo di $\varnothing D_c$	13 - 17,5 mm
Lunghezza utile $L_1$	156 mm
Viti di serraggio	232990 TX8
Dim. cono Morse CM	2
Numero taglienti Z	2
Esecuzione	12xD
Codolo	Cono Morse
Passaggio interno per LR	no
Tipo di prodotto	Punta a inserti

---

**Accessori**

Set di viti con impronta Torx® 10 pezzi Trasmissione TX8	232990 TX8
Giravite dinamometrico, fisso Coppia impostata 1,3 Nm	211750 1,3
Bit Precision per viti con impronta Torx®, gambo E 6,3 Impronta Torx® TX8	674248 TX8

---