



Corpo base Codolo CM, senza passaggio interno per LR, 1,5×D, Modello: 48



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	232257 48
GTIN	4045197717894
Classe articolo	22G

Descrizione

Esecuzione:

Per fori di precisione fino a IT10.

Scanalatura diritta.

Nota:

Per bussole di riduzione adatte a utensili con attacco CM vedi **n. art. 343000 - 343530**.

Altre dimensioni disponibili su richiesta.

Passaggio interno per LR: no

Numero taglienti Z: 2

Campo di $\varnothing D_c$: 48 - 65 mm

Lunghezza utile L_1 : 97,5 mm

Dimensione cono Morse CM: 5

Viti di serraggio: 232990 TX20

Descrizione tecnica

Lunghezza utile L_1	97,5 mm
Campo di $\varnothing D_c$	48 - 65 mm
Viti di serraggio	232990 TX20
Dimensione cono Morse CM	5
Numero taglienti Z	2
Esecuzione	1,5×D
Codolo	Cono Morse
Passaggio interno per LR	no

Tipo di prodotto

Punta a inserti

Accessori

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia max. 1600 cNm

659906 1600

Lama da 8 mm, con magnete con attacco portabit da 1/4 pollici Lunghezza complessiva 50 mm

659874 50

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX20

674248 TX20

Set di viti con impronta Torx® 10 pezzi Trasmissione TX20

232990 TX20

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 1600 cNm

659957 1600