



Corpo base Codolo CM, senza passaggio interno per LR, 12xD, Modello: 12



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	232270 12
GTIN	4045197717900
Classe articolo	22G

Descrizione

Nota:

Ridurre i valori di avanzamento f del 10% e i valori v_c del 30%.

Per bussole di riduzione adatte a utensili con attacco CM vedi **n. art. 343000 - 343530**.

Altre dimensioni disponibili su richiesta.

Passaggio interno per LR: no

Numero taglienti Z: 2

Campo di $\varnothing D_c$: 12 - 12,5 mm

Lunghezza utile L_1 : 144 mm

Dim. cono Morse CM: 2

Viti di serraggio: 232990 TX7

Descrizione tecnica

Viti di serraggio	232990 TX7
Campo di $\varnothing D_c$	12 - 12,5 mm
Lunghezza utile L_1	144 mm
Dim. cono Morse CM	2
Numero taglienti Z	2
Esecuzione	12xD
Codolo	Cono Morse
Passaggio interno per LR	no
Tipo di prodotto	Punta a inserti

Accessori

Giravite dinamometrico, fisso Coppia impostata 0,6 Nm	211750 0,6
Set di viti con impronta Torx® 10 pezzi Trasmissione TX7	232990 TX7
Bit Precision per viti con impronta Torx®, gambo E 6,3 Impronta Torx® TX7	674248 TX7
