



## Portautensili per barre alesatrici Forma E2, VDI 25, Foro d2 (H7): 12 mm



### Dati di ordinazione

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 319325 12     |
| GTIN            | 4045197718303 |
| Classe articolo | 32V           |

### Descrizione

#### Uso:

Per lavorazione interna con barra alesatrice.

#### Norma:

**DIN 69880 / VDI 3425**, Blatt 2.

Forma: E

Codice a colori codolo VDI: VDI 25

l<sub>6</sub>: 50 mm

l<sub>7</sub>: 41 mm

### Descrizione tecnica

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Foro d <sub>2</sub> (H7)   | 12 mm  |
| l <sub>7</sub>             | 41 mm  |
| d <sub>8</sub>             | 40 mm  |
| l <sub>6</sub>             | 50 mm  |
| Forma                      | E      |
| Dimensioni VDI             | VDI 25 |
| d <sub>6</sub>             | 58 mm  |
| Codice a colori codolo VDI | VDI 25 |

Tipo di prodotto

Portautensile con attacco VDI