



Pinza per fascette elastiche con dispositivo di bloccaggio, Lunghezza complessiva: 250mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	719967 250
GTIN	4003773078623
Classe articolo	73F

Descrizione

Esecuzione:

Basata sulla pinza regolabile forgiata Cobra® con microregolazione a scatto. Con speciali ganasce con tassello e incavo per il fissaggio di anelli stringitubo a molla; **ganasce con tasselli girevoli a 360°**. Pinza bonderizzata nera.

Con dispositivo di bloccaggio e sbloccaggio a una mano. Permette di lavorare in sicurezza e semplicità con fascetta serrata.

Vantaggi:

Minimo sforzo grazie all'intelligente trasmissione a leva. Apertura delle ganasce fino a 80 mm.

Uso:

Per afferrare con sicurezza fascette stringitubo a molla, fascette standard, salvaspazio e stringitubo nonché anelli a molla con dimensione nominale.

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva	250 mm
Con dispositivo di bloccaggio	sì
Numero di scatti della regolazione micrometrica	19
Apertura	80 mm
Apertura	≥ 40 mm
Dimensione nominale	70 mm
Corsa di serraggio massima	40 mm

Esecuzione impugnatura	rivestiti in plastica
Materiale	Acciaio al cromo-vanadio, forgiato, temprato in bagno d'olio
Superficie pinza	bonderizzata grigia
Ganasce girevoli a 360°	sì
Tipo di prodotto	Pinza a forbice